

HOLEX**Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka, 4xD, Ø DC: 31mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	235010 31
GTIN	4062406253622
Trieda položky	22L

Popis**Prevedenie:**

Vrtáky HOLEX Pro Drill kombinujú nákladovú efektívnosť s technicky vyspelým výkonom. Môže sa použiť aj v náročných situáciách vrtania až do 4xD.

Tolerancia otvorov: 0,05/+0,3 mm

Použitie:

S vymeniteľnými doštičkami č. 235030 - 235082.

Vonkajšia vymeniteľná doštička je typu SOMT a vnútorná vymeniteľná doštička je typu XOMT.

Rozsah balenia:

So skrutkami pre vymeniteľné doštičky (bez vymeniteľných doštičiek).

Odporúčanie:

Pri zavrtávaní znížte rýchlosť posuvu na 70 %.

Technický opis

Menovitý-Ø D	31
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	232980 5 (TX15;3Nm)

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOMT110408/XOMT110406
Dĺžka stopky L _s	60 mm
Séria	HOLEX Pro Tap
Ø stopky D _s	32 mm
Počet rezných hrán Z	1
pre Ø palca	1 7/32 palec
Úžitková dĺžka L ₁	127 mm
Celková dĺžka L	214 mm
Maximálna hranica prestavenia V _{max}	0,35 mm
Dĺžka previsu L _A	154 mm
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	4xD
Stopka	ISO 9766
Použite vrtáka	vypuklé podmiennečne
Použite vrtáka	vypuklé podmienene
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienené vrtanie vo zväzku
Použite vrtáka	podmiennečne strediacie vrtanie
Použite vrtáka	podmienené strediacie vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Čepel' 6 mm pre Torx® Profil Torx® TX15	659922 TX15
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500