

HOLEX**Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka, 2xD, Ø DC: 17mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	235000 17
GTIN	4062406252762
Trieda položky	22L

Popis**Prevedenie:**

Vrtáky HOLEX Pro Drill kombinujú nákladovú efektívnosť s technicky vyspelým výkonom. Môže sa použiť aj v náročných situáciách vrtania až do hĺbky 4xD.

Tolerancia otvorov: 0,1/+0,25 mm

Použitie:

S vymeniteľnými doštičkami č. 235030 - 235082.

Vonkajšia vymeniteľná doštička je typu SOMT a vnútorná vymeniteľná doštička je typu XOMT.

Rozsah balenia:

So skrutkami pre vymeniteľné doštičky (bez vymeniteľných doštičiek).

Technický opis

Ø stopky D _s	25 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOMT06T205/XOMT06T204
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	232980 2 (TX7;0,8Nm)
Počet rezných hrán Z	1
Úžitková dĺžka L ₁	37 mm
Menovitý-Ø D	17
Dĺžka stopky L _s	56 mm
Séria	HOLEX Pro Tap

Celková dĺžka L	109 mm
Maximálna hranica prestavenia V_{max}	0,25 mm
Dĺžka previsu L_A	53 mm
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	2×D
Stopka	ISO 9766
Použite vrtáka	vypuklé podmiennečne
Použite vrtáka	vypuklé podmienene
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienené vrtanie vo zväzku
Použite vrtáka	podmiennečne strediace vrtanie
Použite vrtáka	podmienené strediace vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Čepel' 6 mm pre Torx® Profil Torx® TX7	659922 TX7
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 200	659957 200