

HOLEX**Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka, 4xD, Ø DC: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	235010 25
GTIN	4062406253547
Trieda položky	22L

Popis**Prevedenie:**

Vrtáky HOLEX Pro Drill kombinujú nákladovú efektívnosť s technicky vyspelým výkonom. Môže sa použiť aj v náročných situáciách vrtania až do 4xD.

Tolerancia otvorov: 0,05/+0,3 mm

Použitie:

S vymeniteľnými doštičkami č. 235030 - 235082.

Vonkajšia vymeniteľná doštička je typu SOMT a vnútorná vymeniteľná doštička je typu XOMT.

Rozsah balenia:

So skrutkami pre vymeniteľné doštičky (bez vymeniteľných doštičiek).

Odporúčanie:

Pri zavrtávaní znížte rýchlosť posuvu na 70 %.

Technický opis

Séria	HOLEX Pro Tap
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOMT093608/XOMT093605

Úžitková dĺžka L_1	103 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	232980 4 (TX9;1,2Nm)
Počet rezných hrán Z	1
Ø stopky D_s	32 mm
Menovitý-Ø D	25
Dĺžka stopky L_s	60 mm
Celková dĺžka L	185 mm
Maximálna hranica prestavenia V_{max}	0,3 mm
Dĺžka previsu L_A	125 mm
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	4×D
Stopka	ISO 9766
Použite vrtáka	vypuklé podmiennečne
Použite vrtáka	vypuklé podmienene
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienené vrtanie vo zväzku
Použite vrtáka	podmiennečne strediacie vrtanie
Použite vrtáka	podmienené strediacie vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Čepel' 6 mm pre Torx® Profil Torx® TX9	659922 TX9
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 200	659957 200