

HOLEX**Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka, 2xD, Ø DC: 19mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 235000 19 |
| GTIN | 4062406252793 |
| Trieda položky | 22L |

Popis**Prevedenie:**

Vrtáky HOLEX Pro Drill kombinujú nákladovú efektívnosť s technicky vyspelým výkonom. Môže sa použiť aj v náročných situáciách vrtania až do hĺbky 4xD.

Tolerancia otvorov: 0,1/+0,25 mm

Použitie:

S vymeniteľnými doštičkami č. 235030 - 235082.

Vonkajšia vymeniteľná doštička je typu SOMT a vnútorná vymeniteľná doštička je typu XOMT.

Rozsah balenia:

So skrutkami pre vymeniteľné doštičky (bez vymeniteľných doštičiek).

Technický opis

| | |
|---|-----------------------|
| Séria | HOLEX Pro Tap |
| Úžitková dĺžka L ₁ | 41 mm |
| Menovitý-Ø D | 19 |
| Ø stopky D _s | 25 mm |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOMT06T205/XOMT06T204 |
| Počet rezných hrán Z | 1 |
| pre Ø palca | 3/4 palec |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 232980 2 (TX7;0,8Nm) |

| | |
|---|----------------------------------|
| Dĺžka stopky L_s | 56 mm |
| Celková dĺžka L | 114 mm |
| Maximálna hranica prestavenia V_{max} | 0,25 mm |
| Dĺžka previsu L_A | 58 mm |
| Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 2×D |
| Stopka | ISO 9766 |
| Použite vrtáka | vypuklé podmiennečne |
| Použite vrtáka | vypuklé podmiennečne |
| Použite vrtáka | podmienené priečne vrtanie |
| Použite vrtáka | podmienené vrtanie vo zväzku |
| Použite vrtáka | podmiennečne strediacie vrtanie |
| Použite vrtáka | podmienené strediacie vrtanie |
| Vnútorne chladenie | áno |
| Stratégia obrábania | HPC |
| Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |

Príslušenstvo

| | |
|---|------------|
| Čepel' 6 mm pre Torx® Profil Torx® TX7 | 659922 TX7 |
| Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 200 | 659957 200 |