

HOLEX**Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka, 4xD, Ø DC: 26,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	235010 26,5
GTIN	4062406253561
Trieda položky	22L

Popis**Prevedenie:**

Vrtáky HOLEX Pro Drill kombinujú nákladovú efektívnosť s technicky vyspelým výkonom. Môže sa použiť aj v náročných situáciách vrtania až do 4xD.

Tolerancia otvorov: 0,05/+0,3 mm

Použitie:

S vymeniteľnými doštičkami č. 235030 - 235082.

Vonkajšia vymeniteľná doštička je typu SOMT a vnútorná vymeniteľná doštička je typu XOMT.

Rozsah balenia:

So skrutkami pre vymeniteľné doštičky (bez vymeniteľných doštičiek).

Odporúčanie:

Pri zavrtávaní znížte rýchlosť posuvu na 70 %.

Technický opis

Menovitý-Ø D	26,5
Séria	HOLEX Pro Tap

Ø stopky D_s	32 mm
Dĺžka stopky L_s	60 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOMT093608/XOMT093605
Počet rezných hrán Z	1
Úžitková dĺžka L_1	107 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	232980 4 (TX9;1,2Nm)
Celková dĺžka L	189 mm
Maximálna hranica prestavenia V_{max}	0,3 mm
Dĺžka previsu L_A	129 mm
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	4×D
Stopka	ISO 9766
Použite vrtáka	vypuklé podmiennečne
Použite vrtáka	vypuklé podmienene
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienené vrtanie vo zväzku
Použite vrtáka	podmiennečne strediacie vrtanie
Použite vrtáka	podmienené strediacie vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Čepel' 6 mm pre Torx® Profil Torx® TX9	659922 TX9
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 200	659957 200