

**XOMT05T204, HBD30, Typ: UNI****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	235032 UNI
GTIN	4062406253882
Trieda položky	22K

Popis**Prevedenie:**

Stredový rezný okraj rýchlo a bezpečne vycentruje vrták. Vonkajší rezný okraj poskytuje vynikajúcu kontrolu nad trieskami.

Použitie:

Otočné platničky SOMT sa vkladajú výlučne na vonkajšiu reznú hranu. Otočné platničky XOMT sú výhradne na stredovej reznej hrane.

Vhodné pre:

Vrtačka HOLEX Pro č. 235000 - 235010.

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	4
Povrchová úprava	TiAlN
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XOMT05T204
Typ	HBD30
Rezný materiál	HM

Posuv f v oceli < 900 N/mm²

0,05 - 0,1

Druh produktu

Otočné rezné platničky na vrtanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	160	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	140	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	120	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	100	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	110	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	90	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	50	S
GG(G)	vhodný	130	K
CuZn	vhodný	220	N
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		