

**HOLEX****XOMT110406, HBD30, Typ: UNI****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	235072 UNI
GTIN	4062406253967
Trieda položky	22K

**Popis****Prevedenie:**

Stredový rezný okraj rýchlo a bezpečne vycentruje vrták. Vonkajší rezný okraj poskytuje vynikajúcu kontrolu nad trieskami.

**Použitie:**

Otočné platničky SOMT sa vkladajú výlučne na vonkajšiu reznú hranu. Otočné platničky XOMT sú výhradne na stredovej reznej hrane.

**Vhodné pre:**

Vrtačka HOLEX Pro č. 235000 - 235010.

**Technický opis**

Počet výmien/rezných hrán	4
Povrchová úprava	TiAlN
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XOMT110406
Typ	HBD30
Rezný materiál	HM

Posuv f v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 - 0,16
Druh produktu	Otočné rezné platničky na vrtanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	110	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	50	S
GG(G)	vhodný	130	K
CuZn	vhodný	220	N
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		