

**Upínacia klieština ER pre závitníky, ER 25, Menovitý upínací Ø d: 4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	309457 4
GTIN	4062406254063
Trieda položky	32Z

Popis**Prevedenie:**

- **Upnutie závitníka pomocou otočného guľového upínacieho mechanizmu.**
- **Integrované zariadenie na rýchlu výmenu.**
- **Koľety na rezanie závitov podobné DIN 6499 / ISO 15488.**

Výhoda:

Rýchle zamykanie a odomykanie pomocou ovládania pružiny. Nie je potrebné priskrutkovať k štvorhranu závitového vrtáka.

Vhodné pre:

Všetky štandardné klieštinové skľučovadlá ER.

Upozornenie:

Upne iba menovité Ø. **Nekompatibilné s precíznym klieštinovým skľučovadlom ER CENTRO P.**

Technický opis

Menovitý upínací Ø d	4 mm
Upínač	ER 25
Vonkajší Ø D	25 mm
Celková dĺžka L	40 mm
Druh produktu	klieština

