

**HOLEX****Dielenské posuvné meradlo s členením na mm a palce, Rozsah merania: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	415120 300
GTIN	4062406253776
Trieda položky	41Z

**Popis****Prevedenie:**

Zošikmené meracie hroty na meranie v oblasti dna závitú a v úzkych zápichoch. Zapustené a zaoblené konce čelustí na vnútorné merania. Škálovanie s vysokým kontrastom. S aretačnou skrutkou. Do veľ. 300 celokalené, od veľ. 500 sú kalené meracie plochy.

**Technický opis**

Kalibrácia	A1
Rozsah merania	0 - 300 mm
Dĺžka meracích čelustí	90 mm
Balenie	stabilný box
Ø vnútornej meracej násady	10 mm
Členenie	1/128 palec
Členenie	1/50 mm
Norma	ISO 13385
Odchýlka merania E MPE	±0,04 mm
Členenie pomocnej posuvnej stupnice mm/palec	áno
Meracie hroty	áno

Meracia technika	analógová
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
Druh produktu	Dielenské posuvné merítka

**Služby**

Kalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021010 300
KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021000 300