

HOLEX**Dielenské posuvné meradlo s členením na mm a palce, Rozsah merania: 500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	415120 500
GTIN	4062406253783
Trieda položky	41Z

Popis**Prevedenie:**

Zošikmené meracie hroty na meranie v oblasti dna závitú a v úzkych zápichoch. Zapustené a zaoblené konce čelustí na vnútorné merania. Škálovanie s vysokým kontrastom. S aretačnou skrutkou. Do veľ. 300 celokalené, od veľ. 500 sú kalené meracie plochy.

Technický opis

Norma	ISO 13385
Kalibrácia	A1
Balenie	stabilný box
Rozsah merania	0 - 500 mm
Členenie	1/128 palec
Členenie	1/50 mm
Dĺžka meracích čelustí	150 mm
Ø vnútornej meracej násady	20 mm
Odchýlka merania E MPE	±0,05 mm
Členenie pomocnej posuvnej stupnice mm/palec	áno
Meracie hroty	áno

Meracia technika	analógová
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
Druh produktu	Dielenské posuvné merítka

Služby

Kalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 500	021010 500
KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 500	021000 500