

**Garant****Hydraulický expanzný držiak VDI 40, VDI 40, ØD1: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319754 20
GTIN	4062406254506
Trieda položky	31M

**Popis****Prevedenie:**

Unikátne upínacie premostenie, upína stopky h6 a h7. Laserové označenie na čele a zarovnávacia skrutka na držiaku na jednoduchú a jednoznačnú orientáciu vyvrtávacej tyče. Vrátať skrutky na nastavenie dĺžky. Vhodné na vnútorné chladenie.

Dve upevňovacie skrutky pre najlepšiu dostupnosť, či už hlavného alebo protivretena. Vrátať guľovej striekacej dýzy.

**Výhoda:**

- **Ideálne tlmiace vlastnosti, teda optimálny povrch obrobku a zvýšená životnosť nástroja.**
- **Rýchla a jednoduchá manipulácia.**
- **Pružné používanie medzipodmienok.**
- **Dokonalé centrovanie.**

**Použitie:**

Vhodné na vrtanie, vystružovanie, zahlbovanie a tiež na použitie s vyvrtávacími tyčami.

**Technický opis**

Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	42 mm
Ø upnutia D <sub>1</sub>	20 mm
Hmotnosť	0,6 kg
Vonkajší Ø D	42 mm

Dĺžka výčnelku Rozmer A	64 mm
Upínač	VDI 40
Druh produktu	Hydraulické upínacie puzdro