

**HOLEX****Ručné nožnice na plech Nástrojová ocel, pravé rezanie, Celková dĺžka: 250mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	760201 250
GTIN	4062406253790
Trieda položky	72D

**Popis****Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Hlava nožníc bez povrchovej úpravy a otvorené lakované, prípadne zapustené ramená.

Z **nástrojovej ocele**, indukčne kalené rezné hrany (HRC 58 – 60), aj na plechy V2A do 1,0 mm.

**Použitie:**

Na priame rezy.

**Norma:**

Ähnlich **DIN 6438**

**Technický opis**

Dĺžka ostria	60 mm
Celková dĺžka	250 mm
Druh použitia	pravé rezanie
Druh produktu	Nožnice