

Garant GRIDLINE

Pracovní stanice eLevel s bambusovou doskou, Délka: 1000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	920016 1000
GTIN	4062406254896
Trieda položky	91P

Popis**Prevedenie:**

Workstation eLevel – s elektricky plynulo nastaviteľnou výškou. Nastavenie výšky pomocou elektronického ovládacieho panela. Ovládací panel s displejom a pamäťovou funkciou. Jeho ovládaním sa nastavuje **výška celej pracovnej stanice**.

Povrchová úprava farby:

Podnož v antracitovej farbe RAL 7016, **nie je konfigurovateľná**.

Zdvíhací stĺpik z eloxovaného hliníka, **nie je konfigurovateľný**.

Bočná a zadná stena v svetlosivej farbe RAL 7035 s **práškovou povrchovou úpravou, konfigurovateľná**.

Upozornenie:

- **Pri montáži skriniek s cieľom ich priskrutkovania pod pracovnú dosku upozorňujeme, že ich maximálna výška nesmie presiahnuť 500 mm.**
- **Upozornenie: pri montáži v radoch použite rohové plechy č. 920350 (nebezpečenstvo pomliaždenia).**

Veľkosti s .../2 sú inštalované s alternatívnou zdvíhacou jednotkou. Technické údaje sú podobné ako pri predchádzajúcich zdvíhacích jednotkách, menšie odchýlky. Ovládací panel je pre tieto veľkosti vizuálne odlišný, ale funkčne rovnaký.

Technický opis

Šírka	1000 mm
Prestavenie výšky bezúrovňové	áno

Hmotnosť	70 kg
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Rozsah prestavenia výšky (Horná hrania pracovnej dosky) od - do	700 - 1000 mm
Materiál pracovná doska	bambus
Dĺžka pracovnej dosky	1000 mm
Model	eLevel
Obslužný panel s displejom a pamäťovou funkciou	áno
Princíp prestavenia výšky	celá konštrukcia
Hĺbka pracovnej dosky	700 mm
Séria	Pracovná stanica
Hĺbka	800 mm
Menovité napätie	250 V
Typ zástrčky Vstup	F
Prestavenie výšky Pracovisko	700-1000 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	250 kg
Prevedenie Prestavenie výšky	elektrický
Hrúbka platne	50 mm
Vyrovnanie výšky	25 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Pracovný stôl

Príslušenstvo

Kontajner 16G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 400/4 927300 400/4

Pojazdný kontajner so zásuvkami 16G Výška korpusu skrine v mm / počet zásuviek 500/5 927315 500/5

Multifix vhodné pre typ 300	928201 300
Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 300/3	927600 300/3
Kontajner 16G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 300/2	927300 300/2
Zásuvka na klávesnicu Typ 1	927341 1
Nosné stĺpiky Výška 1362	928010 1362
Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 200/1	927600 200/1
Kontajner 16G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 300/3	927300 300/3
Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 500/5	927600 500/5
Pojazdný kontajner so zásuvkami 16G Výška korpusu skrine v mm / počet zásuviek 500/4	927315 500/4
Skrinka na počítač 16G Výška 500	927335 500
Nosné stĺpiky Výška 481	928010 481
Držiak na PC Typ M	928753 M
Pojazdný kontajner so zásuvkami 16G Výška korpusu skrine v mm / počet zásuviek 400/4	927315 400/4
Strižný plech pre pracovnú stanicu Vhodné pre hĺbku pracovnej stanice 800	920350 800
Nosné stĺpiky Výška 200	928010 200
Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 300/2	927600 300/2
Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 400/4	927600 400/4
Kontajner 16G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 400/3	927300 400/3
Nosné stĺpiky Výška 962	928010 962
Pojazdný kontajner so zásuvkami 16G Výška korpusu skrine v mm / počet zásuviek 500/3	927315 500/3
Pojazdný kontajner so zásuvkami 24G Výška korpusu skrine / počet zásuviek 500/5	927620 500/5