

Garant GRIDLINE

Pracovná stanica eLevel+ s bambusovou doskou, Dĺžka: 1000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	920026 1000
GTIN	4062406254940
Trieda položky	91P

Popis**Prevedenie:**

Workstation eLevel+ s elektricky plynulo nastaviteľnou výškou. Nastavenie výšky pomocou elektronického ovládacieho panela. Ovládací panel s displejom a pamäťovou funkciou. Aktivovaním sa prispôsobí výška celého pracoviska.

Povrchová úprava farby:

Podnož v antracitovej farbe RAL 7016, **nie je konfigurovateľná.**

Zdvíhací stĺpik z eloxovaného hliníka, **nie je konfigurovateľný.**

Bočná a zadná stena v svetlosivej farbe RAL 7035 **s práškovou povrchovou úpravou, konfigurovateľná.**

Upozornenie:

- **Pri montáži skriniek s cieľom ich priskrutkovania pod pracovnú dosku upozorňujeme, že ich maximálna výška nesmie presiahnuť 500 mm.**
- **Upozornenie: pri montáži v radoch použite rohové plechy č. 920350 (nebezpečenstvo pomliaždenia).**

Veľkosti s .../2 sú inštalované s alternatívnou zdvíhacou jednotkou. Technické údaje sú podobné ako pri predchádzajúcich zdvíhacích jednotkách, menšie odchýlky. Ovládací panel je pre tieto veľkosti vizuálne odlišný, ale funkčne rovnaký.

Technický opis

Šírka	1000 mm
-------	---------

Prestavenie výšky bezúrovňové	áno
Výška so zadnou stenou	1000 mm
Obslužný panel s displejom a pamäťovou funkciou	áno
Séria	Pracovná stanica
Princíp prestavenia výšky	iba s pracovnou doskou
Hmotnosť	78 kg
Materiál pracovná doska	bambus
Model	eLevel+
Dĺžka pracovnej dosky	1000 mm
Rozsah prestavenia výšky (Horná hrania pracovnej dosky) od - do	700 - 1000 mm
Hĺbka	800 mm
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Hĺbka pracovnej dosky	700 mm
Typ zástrčky Vstup	F
Menovité napätie	250 V
Prestavenie výšky Pracovisko	700-1000 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (drevo)	250 kg
Prevedenie Prestavenie výšky	elektrický
Hrúbka platne	50 mm
Vyrovnanie výšky	25 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Pracovný stôl

Príslušenstvo

927315 500/4

Pojazdný kontajner so zásuvkami 16G Výška korpusu skrine
v mm / počet zásuviek 500/4

Pojazdný kontajner so zásuvkami 16G Výška korpusu skrine
v mm / počet zásuviek 500/3 927315 500/3

Nosné stĺpiky Výška 481 928010 481

Pojazdný kontajner so zásuvkami 16G Výška korpusu skrine
v mm / počet zásuviek 400/4 927315 400/4

Kontajner 16G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 400/4 927300 400/4

Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 200/1 927600 200/1

Kontajner 16G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 300/3 927300 300/3

Strižný plech pre pracovnú stanicu Vhodné pre hĺbku
pracovnej stanice 800 920350 800

Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 300/2 927600 300/2

Pojazdný kontajner so zásuvkami 24G Výška korpusu
skrine / počet zásuviek 500/5 927620 500/5

Kontajner 16G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 400/3 927300 400/3

Nosné stĺpiky Výška 1362 928010 1362

Pojazdný kontajner so zásuvkami 16G Výška korpusu skrine
v mm / počet zásuviek 500/5 927315 500/5

Skrinka na počítač 16G Výška 500 927335 500

Kontajner 16G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 300/2 927300 300/2

Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 400/4 927600 400/4

Nosné stĺpiky Výška 962 928010 962

Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 300/3 927600 300/3

Nosné stĺpiky Výška 200 928010 200

Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 500/5 927600 500/5

Multifix vhodné pre typ 300 928201 300

Držiak na PC Typ M 928753 M

Zásuvka na klávesnicu Typ 1 927341 1