

Garant GRIDLINE

Pracovní stanica mLevel s bambusovou doskou, Dĺžka: 1500mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	920006 1500
GTIN	4062406254872
Trieda položky	91P

Popis**Prevedenie:**

Workstation mLevel, pracovisko, ktoré sa prispôsobí vašim potrebám. Klasické manuálne nastavenie výšky v rastrí 25 mm pomocou nožnej časti s upevňovacími skrutkami sa nastaví celé pracovisko. Stupnica presnej pracovnej výšky na vnútornej strane stola pre jednoduchú obsluhu.

Povrchová úprava farby:

Podnož v antracitovej farbe RAL 7016, **nie je konfigurovateľná.**

Zdvíhací stĺpik z eloxovaného hliníka, **nie je konfigurovateľný.**

Bočná a zadná stena v svetlosivej farbe RAL 7035 s **práškovou povrchovou úpravou, konfigurovateľná.**

Technický opis

Materiál pracovná doska	bambus
Prestavenie výšky bezúrovňové	nie
Rozsah prestavenia výšky (Horná hrania pracovnej dosky) od - do	750 - 1000 mm
Séria	Pracovní stanica
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Model	mLevel
Hmotnosť	70 kg

Šírka	1500 mm
Princíp prestavenia výšky	celá konštrukcia
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Obslužný panel s displejom a pamäťovou funkciou	nie
Hĺbka pracovnej dosky	700 mm
Hĺbka	800 mm
Prestavenie výšky Pracovisko	750-1000 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (drevo)	250 kg
Prevedenie Prestavenie výšky	mechanický
Hrúbka platne	50 mm
Vyrovnanie výšky	25 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Pracovný stôl

Príslušenstvo

Súprava čistiacich a ošetrojúcich olejov Typ 1	926403 1
Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 400/4	927600 400/4
Kontajner 16G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 400/3	927300 400/3
Nosné stĺpiky Výška 1362	928010 1362
Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 500/5	927600 500/5
Pojazdný kontajner so zásuvkami 16G Výška korpusu skrine v mm / počet zásuviek 400/4	927315 400/4
Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 300/3	927600 300/3
Skrinka na počítač 16G Výška 500	927335 500
Nosné stĺpiky Výška 200	928010 200
	927315 500/3

Pojazdný kontajner so zásuvkami 16G Výška korpusu skrine
v mm / počet zásuviek 500/3

Kontajner 16G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 300/3	927300 300/3
---	--------------

Nosné stĺpiky Výška 481	928010 481
-------------------------	------------

Pojazdný kontajner so zásuvkami 16G Výška korpusu skrine v mm / počet zásuviek 500/4	927315 500/4
---	--------------

Kontajner 16G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 300/2	927300 300/2
---	--------------

Pojazdný kontajner so zásuvkami 24G Výška korpusu skrine / počet zásuviek 500/5	927620 500/5
--	--------------

Držiak na PC Typ M	928753 M
--------------------	----------

Zásuvka na klávesnicu Typ 1	927341 1
-----------------------------	----------

Nosné stĺpiky Výška 962	928010 962
-------------------------	------------

Pojazdný kontajner so zásuvkami 16G Výška korpusu skrine v mm / počet zásuviek 500/5	927315 500/5
---	--------------

Multifix vhodné pre typ 300	928201 300
-----------------------------	------------

Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 200/1	927600 200/1
---	--------------

Kontajner 16G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 400/4	927300 400/4
---	--------------

Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 300/2	927600 300/2
---	--------------