

Garant GRIDLINE

Rohové pracovisko s podstavcom s bambusovou doskou, Dĺžka pracovnej dosky: 1000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	920106 1000
GTIN	4062406254971
Trieda položky	91P

Popis**Prevedenie:**

Rohová pracovná stanica pre pracovisko. Nastavenie výšky v krokoch po 25 mm pomocou podstavca s upevňovacími skrutkami. So základným rámom z ocelového plechu a štvorcovej rúrky, nosnosť **250 kg**.

Vhodné pre:

Pracovná stanica mLevel, eLevel, eLevel+. Nie je možné elektrické nastavenie výšky rohovej pracovnej stanice.

Povrchová úprava farby:

Podnož v antracitovej farbe RAL 7016 (nie je konfigurovateľná), **bočné a zadné steny** v svetlosivej farbe RAL 7035, **prášková povrchová úprava**.

Upozornenie:

Pri kombinovaní rohovej pracovnej stanice s Workstation eLevel alebo eLevel+ sú na pracovných staniciach povinné strižné plechy.

Technický opis

Vybiehajúci na hĺbku dosky	750 mm
Dĺžka pracovnej dosky	1000 mm
Hĺbka pracovnej dosky	1000 mm

Rozsah prestavenia výšky (Horná hrania pracovnej dosky) od - do	750 - 1000 mm
Princíp prestavenia výšky	celá konštrukcia
Séria	Pracovná stanica
Šírka	1100 mm
Hĺbka	800 mm
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Hmotnosť	80 kg
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Prestavenie výšky Pracovisko	750-1000 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (drevo)	250 kg
Prevedenie Prestavenie výšky	mechanický
Hrúbka platne	50 mm
Vyrovnanie výšky	25 mm
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Rohové pracovisko

Príslušenstvo

Súprava čistiacich a ošetrojúcich olejov Typ 1	926403 1
--	----------