

Garant GRIDLINE

**Rohový modul s bambusovou doskou, Dĺžka pracovnej dosky: 1000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	920116 1000
GTIN	4062406254988
Trieda položky	91P

**Popis****Prevedenie:**

Rohová pracovná stanica pre pracovisko. Jednoduchá konštrukcia s nosnými konzolami z ocelového plechu, výškovo nastaviteľná nosná noha, nosnosť **150 kg**. Možnosť ručného nastavenia výšky.

**Vhodné pre:**

Pracovná stanica mLevel.

**Povrchová úprava farby:**

**Podnož** v antracitovej farbe RAL 7016 (nie je konfigurovateľná), **bočné a zadné steny** v svetlosivej farbe RAL 7035, **prášková povrchová úprava**.

**Technický opis**

Dĺžka pracovnej dosky	1000 mm
Vybiehajúci na hĺbku dosky	800 mm
Hmotnosť	32 kg
Rozsah prestavenia výšky (Horná hrana pracovnej dosky) od - do	700 - 1000 mm

Hĺbka pracovnej dosky	1000 mm
Séria	Pracovná stanica
Princíp prestavenia výšky	celá konštrukcia
Šírka	1000 mm
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Hĺbka	800 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Prestavenie výšky Pracovisko	700-1000 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (drevo)	150 kg
Prevedenie Prestavenie výšky	mechanický
Hrúbka platne	50 mm
Vyrovnanie výšky	25 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Rohové pracovisko

## Príslušenstvo

Súprava čistiacich a ošetrojúcich olejov Typ 1	926403 1
--	----------