

HOLEX

Ocelové pravítko flexibilné, úzke, nehrdzavejúce matovaná, stupnica sprava doľava, Celková dĺžka: 300mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	461815 300
GTIN	4062406254803
Trieda položky	42G

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z **nehrdzavejúcej** pružinovej ocele. Čisté, elektrolyticky nanášané, čierne delenie a čísla s hladkým povrchom. Dobre čitateľné. Zaoblené hrany na ochranu pred poraneniami. Horný okraj s delením po ½ mm, spodný okraj s delením po 1 mm. **So stupnicou sprava doľava.**

Technický opis

Prierez Šírka	13 mm
Kalibrácia	F8
Prierez Hrúbka	0,5 mm
Dĺžka	300 mm
Norma	EG II
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
Druh produktu	Pravítko

Služby

Kalibrácia Ocelové meradlo maximálna dĺžka 500	026200 500
--	------------