

**CNMG 120404, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250092 HBT130
GTIN	4062406256067
Trieda položky	22D

**Technický opis**

Povrchová úprava	TiCN
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120404
Posuv f	0,15 - 0,45 mm/ot,
Typ	HBT130
Hlavné použitie	M
Počet výmien/rezných hrán	4
Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Lamač triesok	MF
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 220 m/min
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie