


**CNMG 120404, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250092 HBT020
GTIN	4062406256074
Trieda položky	22D

**Technický opis**

Rezný materiál	HM
Lamač triesok	PF
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	HBT020
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	P
Povrchová úprava	TiCN
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120404
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 330 m/min
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie