


**CNMG 120408, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250093 HBT020
GTIN	4062406256098
Trieda položky	22D

Technický opis

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	P
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 330 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Lamač triesok	PF
Typ	HBT020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie

Počet výmien/rezných hrán	4
Povrchová úprava	TiCN
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie