

**CNMG 120404, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250196 HBT130
GTIN	4062406256128
Trieda položky	22D

Technický opis

Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Lamač triesok	MM
Povrchová úprava	TiCN
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,12 - 0,45 mm/ot,
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 200 m/min
Typ	HBT130

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120404
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie