

**CNMG 120408, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250093 HBT130
GTIN	4062406256081
Trieda položky	22D

**Technický opis**

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Posuv f	0,15 - 0,45 mm/ot,
Lamač triesok	MF
Hlavné použitie	M
Uhlový Polomer	0,8 mm
Povrchová úprava	TiCN
Typ	HBT130
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 220 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie