

**CNMG 120408, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250197 HBT130
GTIN	4062406256142
Trieda položky	22D

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hlavné použitie	M
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	TiCN
Počet výmien/rezných hrán	4
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 200 m/min
Typ	HBT130

Posuv f	0,12 - 0,45 mm/ot,
Lamač triesok	MM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie