


HOLEX**CNMG 120412, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 250198 HBT020 |
| GTIN | 4062406256173 |
| Trieda položky | 22D |

Technický opis

| | |
|--|-------------------|
| Rezný materiál | HM |
| Počet výmien/rezných hrán | 4 |
| Lamač triesok | PM |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMG 120412 |
| Typ | HBT020 |
| Povrchová úprava | TiCN |
| Posuv f | 0,1 - 0,45 mm/ot, |
| Hĺbka rezu a_p | 0,8 - 5 mm |
| Uhlový Polomer | 1,2 mm |
| Podmienka rezu | lahko prerušovaný |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 100 - 280 m/min |

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Hlavné použitie | P |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |