


**CNMG 120408, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250197 HBT020
GTIN	4062406256159
Trieda položky	22D

Technický opis

Uhlový Polomer	0,8 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Hĺbka rezu a_p	0,8 - 5 mm
Lamač triesok	PM
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,1 - 0,45 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408
Typ	HBT020
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 280 m/min
Podmienka rezu	lahko prerušovaný

Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	TiCN
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie