

**HOLEX****CNMG 120412, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250198 HBT130
GTIN	4062406256166
Trieda položky	22D

**Technický opis**

Typ	HBT130
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120412
Lamač triesok	MM
Uhlový Polomer	1,2 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 200 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Povrchová úprava	TiCN

Posuv f	0,12 - 0,45 mm/ot,
Hlavné použitie	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie