


**CNMG 120408, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 250218 HBT020 |
| GTIN | 4062406256210 |
| Trieda položky | 22D |

Technický opis

| | |
|--|-------------------|
| Rezný materiál | HM |
| Posuv f | 0,2 - 0,6 mm/ot, |
| Podmienka rezu | lahko prerušovaný |
| Lamač triesok | PR |
| Uhlový Polomer | 0,8 mm |
| Typ | HBT020 |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Hrubovanie |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMG 120408 |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 80 - 260 m/min |
| Počet výmien/rezných hrán | 4 |
| Hĺbka rezu a_p | 1,8 - 6 mm |

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| Hlavné použitie | P |
| Povrchová úprava | TiCN |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |