

**CNMG 160608, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250204 HBT130
GTIN	4062406256180
Trieda položky	22D

**Technický opis**

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	HBT130
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Počet výmien/rezných hrán	4
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 160608
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 200 m/min
Hlavné použitie	M
Povrchová úprava	TiCN

Lamač triesok	MM
Posuv f	0,12 - 0,45 mm/ot,
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie