

HOLEX**CNMG 120408, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250218 HBT130
GTIN	4062406256203
Trieda položky	22D

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	2 - 6 mm
Typ	HBT130
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Hlavné použitie	M
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	40 - 180 m/min
Lamač triesok	MR
Povrchová úprava	TiCN

Počet výmien/rezných hrán	4
Posuv f	0,15 - 0,55 mm/ot,
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie