

**CNMG 160608, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250220 HBT130
GTIN	4062406256241
Trieda položky	22D

Technický opis

Povrchová úprava	TiCN
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 160608
Hĺbka rezu a_p	2 - 6 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Hlavné použitie	M
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,15 - 0,55 mm/ot,
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Lamač triesok	MR
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	40 - 180 m/min

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Typ	HBT130
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie