

**DNMG 110404, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250780 HBT130
GTIN	4062406256340
Trieda položky	22D

**Technický opis**

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 110404
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,12 - 0,45 mm/ot,
Hlavné použitie	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 200 m/min
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Lamač triesok	MM
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Povrchová úprava	TiCN

Počet výmien/rezných hrán	4
Typ	HBT130
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie