

HOLEX**DNMG 110408, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250781 HBT130
GTIN	4062406256364
Trieda položky	22D

Technický opis

Posuv f	0,12 - 0,45 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 110408
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Povrchová úprava	TiCN
Počet výmien/rezných hrán	4
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	M
Uhlový Polomer	0,8 mm
Lamač triesok	MM
Typ	HBT130
Rýchlosť rezania v _c Hlavné použitie	50 - 200 m/min

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie