

**HOLEX****DNMG 110404, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250780 HBT020
GTIN	4062406256357
Trieda položky	22D

**Technický opis**

Typ	HBT020
Počet výmien/rezných hrán	4
Uhlový Polomer	0,4 mm
Lamač triesok	PM
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 280 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu $a_p$	0,8 - 5 mm
Posuv $f$	0,1 - 0,45 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 110404
Povrchová úprava	TiCN

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hlavné použitie	P
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie