

HOLEX**DNMG 150608, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250786 HBT130
GTIN	4062406256524
Trieda položky	22D

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	2 - 6 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Typ	HBT130
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Lamač triesok	MR
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	40 - 180 m/min
Hlavné použitie	M
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150608
Posuv f	0,15 - 0,55 mm/ot,

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Povrchová úprava	TiCN
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie