

**HOLEX****SNMG 120404, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251160 HBT130
GTIN	4062406256555
Trieda položky	22D

**Technický opis**

Počet výmien/rezných hrán	8
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 220 m/min
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120404
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2 mm
Lamač triesok	MF
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Hlavné použitie	M
Typ	HBT130

Posuv f	0,15 - 0,45 mm/ot,
Povrchová úprava	TiCN
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie