


**SNMG 120408, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251396 HBT020
GTIN	4062406256623
Trieda položky	22D

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	1,8 - 6 mm
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,2 - 0,6 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120408
Počet výmien/rezných hrán	8
Typ	HBT020
Povrchová úprava	TiCN
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,8 mm
Lamač triesok	PR
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 260 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie

Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie