

**SNMG 120408, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251396 HBT130
GTIN	4062406256616
Trieda položky	22D

**Technický opis**

Hlavné použitie	M
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	HBT130
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120408
Lamač triesok	MR
Posuv f	0,15 - 0,55 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	TiCN
Počet výmien/rezných hrán	8
Hĺbka rezu $a_p$	2 - 6 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	40 - 180 m/min
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie