

**HOLEX****VNMG 160404, Typ: HBT130**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251772 HBT130
GTIN	4062406256692
Trieda položky	22D

## Technický opis

Uhlový Polomer	0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160404
Posuv f	0,15 - 0,45 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2 mm
Hlavné použitie	M
Lamač triesok	MF
Povrchová úprava	TiCN
Podmienka rezu	lahko prerušovaný

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 220 m/min
Typ	HBT130
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie