

**TNMG 160408, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251565 HBT130
GTIN	4062406256678
Trieda položky	22D

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160408
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Povrchová úprava	TiCN
Počet výmien/rezných hrán	6
Hlavné použitie	M
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	HBT130
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Posuv f	0,12 - 0,45 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 200 m/min

Lamač triesok

MM

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie