

**WNMG 060404, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 251938 HBT130 |
| GTIN | 4062406256753 |
| Trieda položky | 22D |

Popis**Technický opis**

| | |
|--|--------------------|
| Uhlový Polomer | 0,4 mm |
| Povrchová úprava | TiCN |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WNMG 060404 |
| Posuv f | 0,15 - 0,45 mm/ot, |
| Rezný materiál | HM |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 60 - 220 m/min |
| Typ | HBT130 |
| Počet výmien/rezných hrán | 6 |
| Lamač triesok | MF |
| Hlavné použitie | M |

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| Hĺbka rezu a_p | 0,5 - 2 mm |
| Podmienka rezu | lahko prerušovaný |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |