

HOLEX**VNMG 160404, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251828 HBT020
GTIN	4062406256722
Trieda položky	22D

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160404
Lamač triesok	PM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Počet výmien/rezných hrán	4
Hĺbka rezu a_p	0,8 - 4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 280 m/min
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Povrchová úprava	TiCN

Posuv f	0,1 - 0,45 mm/ot,
Typ	HBT020
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie