


HOLEX**WNMG 060404, Typ: HBT020**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251938 HBT020
GTIN	4062406256760
Trieda položky	22D

Popis

Technický opis

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	HBT020
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 060404
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 330 m/min
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Lamač triesok	PF

Počet výmien/rezných hrán	6
Povrchová úprava	TiCN
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie