


**WNMG 080404, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251939 HBT020
GTIN	4062406256784
Trieda položky	22D

**Popis****Technický opis**

Lamač triesok	PF
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080404
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2 mm
Rezný materiál	HM
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Povrchová úprava	TiCN
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 330 m/min
Typ	HBT020

Počet výmien/rezných hrán	6
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie