


**HOLEX****WNMG 060408, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252093 HBT130
GTIN	4062406256814
Trieda položky	22D

**Popis****Technický opis**

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 200 m/min
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Povrchová úprava	TiCN
Posuv $f$	0,12 - 0,45 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 060408
Počet výmien/rezných hrán	6
Lamač triesok	MM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie

Hlavné použitie	M
Typ	HBT130
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie