


HOLEX**WNMG 060404, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252092 HBT130
GTIN	4062406256791
Trieda položky	22D

Popis**Technický opis**

Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 200 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 060404
Typ	HBT130
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Lamač triesok	MM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Počet výmien/rezných hrán	6
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	TiCN

Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv f	0,12 - 0,45 mm/ot,
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie