


HOLEX**WNMG 080404, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252094 HBT130
GTIN	4062406256838
Trieda položky	22D

Popis**Technický opis**

Typ	HBT130
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Počet výmien/rezných hrán	6
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 200 m/min
Hlavné použitie	M
Uhlový Polomer	0,4 mm
Povrchová úprava	TiCN
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080404

Posuv f	0,12 - 0,45 mm/ot,
Lamač triesok	MM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie