


**WNMG 060408, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252093 HBT020
GTIN	4062406256821
Trieda položky	22D

Popis**Technický opis**

Hlavné použitie	P
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 060408
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu a_p	0,8 - 5 mm
Počet výmien/rezných hrán	6
Rezný materiál	HM
Typ	HBT020
Posuv f	0,1 - 0,45 mm/ot,
Povrchová úprava	TiCN
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 280 m/min
Lamač triesok	PM

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie