


HOLEX**WNMG 080408, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 252095 HBT130 |
| GTIN | 4062406256852 |
| Trieda položky | 22D |

Popis**Technický opis**

| | |
|--|---------------------------|
| Povrchová úprava | TiCN |
| Hĺbka rezu a_p | 0,5 - 5 mm |
| Posuv f | 0,12 - 0,45 mm/ot, |
| Podmienka rezu | lahko prerušovaný |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 50 - 200 m/min |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WNMG 080408 |
| Uhlový Polomer | 0,8 mm |
| Hlavné použitie | M |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie |
| Počet výmien/rezných hrán | 6 |
| Typ | HBT130 |

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Lamač triesok | MM |
| Rezný materiál | HM |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |