

**WNMG 080408, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252224 HBT130
GTIN	4062406256876
Trieda položky	22D

Popis**Technický opis**

Lamač triesok	MR
Hĺbka rezu a_p	2 - 6 mm
Hlavné použitie	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	40 - 180 m/min
Rezný materiál	HM
Typ	HBT130
Povrchová úprava	TiCN
Uhlový Polomer	0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408
Posuv f	0,15 - 0,55 mm/ot,

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Počet výmien/rezných hrán	6
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie